

Document No. 2022-01-20 spectacle frames

Name des Importeurs / Name of Importer: Alpha Collection
Glärner Strasse 3
12205 Berlin, Germany

Single Registration Number (SRN): DE-IM-000019162

Wir erklären in alleiniger Verantwortung dass das Produkt
We declare under sole responsibility that the product

Produktname / Name of product: Korrektionsfassungen / Modelle siehe Anhang
Spectacle frames / Models see Annex

Basic UDI-DI: MemoryTITAN_McMerry

Nomenklatur/Nomenclature: GMDN Code 32816, EMDN Code Q02100203

Risikoklasse / Risk class: Klasse I – nicht steril, keine Messfunktion
Class I – non sterile, no measuring function

Konformitätsbewertungsverfahren / Conformity assessment procedure: gemäß Artikel 52 (7) für Medizinprodukte
pursuant to article 52 (7) for medical devices

den Bestimmungen der nachfolgenden Rechtsvorschriften entspricht:
conforms with the following regulations:

Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council on medical devices

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung
chemischer Stoffe (REACH)

Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals (REACH)

Entspricht der Europäischen Norm EN ISO 12870
Complies with European standard EN ISO 12870

Wir unterhalten ein systematisches Verfahren zur Überwachung des Produktes nach dem
Inverkehrbringen.

We operate a systematic procedure to monitor the product after placing it on the market.

Berlin, 20.01.2022

Ort und Datum der
Ausstellung / Place
and date of issue

  **Alpha Collection**
Glärner Strasse 3
D-12205 Berlin, Germany
Tel. +49-30-8322 5031 Fax 030-8322 5032
www.alphacollection.com alpha.optics@gmx.net

Dr. Shuzhang HUANG
MDR verantwortliche Person
/MDR responsible person
Managing Director, Business Owner

Anhang / Annex		Basic UDI-DI: MemoryTITAN_McMerry	
Marke /Brand	Modell /Model	Rand /Rim	Material
McMerry	8204 49-17-146 C1	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	8204 49-17-146 C3	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	8204 49-17-146 C4	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	8204 49-17-146 C5	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	90203 52-16-138 C151	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	90203 52-16-138 C152	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	90203 52-16-138 C09-1	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	90203 52-16-138 C09-18	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	90203 52-16-138 C09-22	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	CK7601 44-15-130 C155	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	CK7601 44-15-130 C187	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	CK7601 44-15-130 C214	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	CK7601 44-15-130 C88	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	CK7602 46-16-130 C155	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	CK7602 46-16-130 C176	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	CK7602 46-16-130 C189	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	CK7602 46-16-130 C94	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	CK7603 47-16-130 C119	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	CK7603 47-16-130 C180	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	CK7603 47-16-130 C182	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	CK7603 47-16-130 C81	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
MemoryTITAN	K01 40-18-120 C83	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K01 40-18-120 C74	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K01 40-18-120 C80	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K301 40-18-120 C74	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K301 40-18-120 C80	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K301 40-18-120 C82	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K02 42-18-130 C82	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K02 42-18-130 C81	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K02 42-18-130 C80	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K03 42-18-125 C74	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K03 42-18-125 C8	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K03 42-18-125 C80	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K03 42-18-125 C83	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K04 44-18-130 C74	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K04 44-18-130 C80	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K04 44-18-130 C81	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K04 44-18-130 C82	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K06 45-18-130 C82	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K06 45-18-130 C76	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K06 45-18-130 C4	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K07 37-18-120 C76	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K07 37-18-120 C80	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K07 37-18-120 C82	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K104 44-18-130 C74	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K104 44-18-130 C80	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K104 44-18-130 C82	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K105 42-20-130 C80	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K105 42-20-130 C81	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K105 41-19-130 C82	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K108 44-18-130 C4	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K108 44-18-130 C8	Vollrand /full rim	Metall /matal

MemoryTITAN	K108 44-18-130 C82	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K09 42-18-125 C3	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K09 42-18-125 C4	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K09 42-18-125 C8	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K09 42-18-125 C82	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K10 40-18-125 C3	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K10 40-18-125 C8	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K10 40-18-125 C80	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K10 40-18-125 C82	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K11 42-19-130 C74	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K11 42-19-130 C8	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K11 42-19-130 C80	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K11 42-19-130 C82	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K12 37-18-125 C74	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K12 37-18-125 C80	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K12 37-18-125 C82	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K201 42-18-125 C4	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K201 42-18-125 C80	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K201 42-18-125 C74	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K201 42-18-125 C82	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K203 42-18-125 C74	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K203 42-18-125 C8	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K203 42-18-125 C80	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K203 42-18-125 C83	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K207 44-18-130 C3	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K207 44-18-130 C74	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K207 44-18-130 C80	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K207 44-18-130 C83	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K301 40-18-120 C83	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K301 40-18-120 C74	Vollrand /full rim	Metall /matal
MemoryTITAN	K301 40-18-120 C80	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	K3501 45-18-132 C17	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3501 45-18-132 C18	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3501 45-18-132 C19	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3502 46-17-130 C15	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3502 46-17-130 C16	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3502 46-17-130 C20	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3502 46-17-130 C84	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3503 47-18-130 C15	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3503 47-18-130 C17	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3503 47-18-130 C18	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3503 47-18-130 C4	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3503 47-18-130 C82	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3504 49-17-135 C16	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3504 49-17-135 C17	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3504 49-17-135 C20	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3504 49-17-135 C4	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3505 42-18-132 C16	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3505 42-18-132 C18	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3505 42-18-132 C35	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3601 45-18-132 C17	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3601 45-18-132 C18	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	K3601 45-18-132 C19	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	LupFrame_50-17-150 C1	Vollrand /full rim	Metall /Titanium
McMerry	LupFrame_50-17-150 C16	Vollrand /full rim	Metall /Titanium
McMerry	LupFrame_50-17-150 C29	Vollrand /full rim	Metall /Titanium
McMerry	LupFrame_52-17-150 C1	Vollrand /full rim	Metall /Titanium
McMerry	LupFrame_52-17-150 C16	Vollrand /full rim	Metall /Titanium
McMerry	LupFrame_52-17-150 C29	Vollrand /full rim	Metall /Titanium
McMerry	LupFrame_54-17-150 C1	Vollrand /full rim	Metall /Titanium
McMerry	LupFrame_54-17-150 C16	Vollrand /full rim	Metall /Titanium

McMerry	LupFrame_54-17-150 C29	Vollrand /full rim	Metall /Titanium
McMerry	M101 56-19-145 C1	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M101 56-19-145 C2	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M101 56-19-145 C6	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M102 54-19-140 C1	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M102 54-19-140 C2	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M102 54-19-140 C6	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M103 53-19-145 C1	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M103 53-19-140 C2	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M103 53-19-145 C6	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M104 49-19-135 C4	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M104 49-19-135 C6	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M104 49-19-135 C61	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M105 52-19-140 C4	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M105 52-19-140 C6	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M105 52-19-140 C61	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M106 54-19-140 C4	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M106 54-19-140 C6	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M106 54-19-140 C61	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M107 53-19-138 C4	Tragrand /half rim	Metall /matal
McMerry	M107 53-19-138 C6	Tragrand /half rim	Metall /matal
McMerry	M107 53-19-138 C61	Tragrand /half rim	Metall /matal
McMerry	M108 52-19-140 C4	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M108 52-19-140 C6	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M108 52-19-140 C61	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M109 50-19-135 C4	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M109 50-19-135 C6	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M109 50-19-135 C61	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M110 54-19-140 C1	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M110 54-19-140 C2	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M110 54-19-140 C6	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M111 49-21-145 C4	Tragrand /half rim	Metall /matal
McMerry	M111 49-21-145 C6	Tragrand /half rim	Metall /matal
McMerry	M111 49-21-145 C61	Tragrand /half rim	Metall /matal
McMerry	M112 51-21-145 C1	Tragrand /half rim	Metall /matal
McMerry	M112 51-21-145 C4	Tragrand /half rim	Metall /matal
McMerry	M112 51-21-145 C6	Tragrand /half rim	Metall /matal
McMerry	M112 51-21-145 C61	Tragrand /half rim	Metall /matal
McMerry	M113 49-17-135 C1	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M113 49-17-135 C26	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M113 49-17-135 C61	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M114 52-17-140 C1	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M114 52-17-140 C26	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M114 52-17-140 C61	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M115 48-21-140 C4	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M115 48-21-140 C6	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M115 48-21-140 C61	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M116 51-21-145 C4	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M116 51-21-145 C6	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M116 51-21-145 C61	Vollrand /full rim	Metall /matal
McMerry	M117 53-19-140 C4	Tragrand /half rim	Metall /matal
McMerry	M117 53-19-140 C6	Tragrand /half rim	Metall /matal
McMerry	M117 53-19-140 C61	Tragrand /half rim	Metall /matal
McMerry	M118 56-19-145 C4	Tragrand /half rim	Metall /matal
McMerry	M118 56-19-145 C6	Tragrand /half rim	Metall /matal
McMerry	M118 56-19-145 C61	Tragrand /half rim	Metall /matal
McMerry	M119 56-18-140 C4	Tragrand /half rim	Metall /matal
McMerry	M119 56-18-140 C6	Tragrand /half rim	Metall /matal
McMerry	M119 56-18-140 C61	Tragrand /half rim	Metall /matal
McMerry	M120 56-18-145 C4	Tragrand /half rim	Metall /matal
McMerry	M120 56-18-145 C6	Tragrand /half rim	Metall /matal

McMerry	M93 47-17-135 C35	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M93 47-17-135 C46	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M93 47-17-135 C47	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M94 47-17-140 C14	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M94 47-17-140 C46	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M94 47-17-140 C47	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M94 47-17-140 C48	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M95 50-17-140 C14	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M95 50-17-140 C16	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M95 50-17-140 C29	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M95 50-17-140 C48	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M96 51-20-145 C22	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M96 51-20-145 C33	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M96 51-20-145C50	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M97 50-20-146 C14	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M97 50-20-146 C22	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M97 50-20-146 C33	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M97 50-20-146 C50	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M98 50-17-135 C47	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M98 50-17-135 C61	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M98 50-17-135 C62	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M98 50-17-135 C63	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M98 50-17-135 C64	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M98 50-17-135 C65	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M99 52-17-140 C47	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M99 52-17-140 C61	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M99 52-17-140 C62	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M99 52-17-140 C63	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M99 52-17-140 C64	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M99 52-17-140 C65	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M100 54-18-145 C61	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M100 54-18-145 C61	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M100 54-18-145 C63	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M100 54-18-145 C64	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M100 54-18-145 C65	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M601 48-20-143 C14	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M601 48-20-143 C22	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M601 48-20-143 C33	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M601 48-20-143 C50	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M602 52-20-1150 C14	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M602 52-20-150 C22	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M602 52-20-150 C50	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M603 47-21-145 C14	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M603 47-21-145 C24	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M603 47-21-145 C33	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M604 53-18-142 C21	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M604 53-18-142 C61	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M604 53-18-142 C65	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M604 53-18-142 C66	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M605 49-19-142 C21	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M605 49-19-142 C47	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M605 49-19-142 C50	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M606 50-20-145 C21	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M606 50-20-145 C33	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M606 50-20-145 C47	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M606 50-20-145 C50	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M607 48-19-140 C14	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M607 48-19-140 C2	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M608 50-20-145 C14	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	M608 50-20-145 C2	Vollrand /full rim	Kunststoff /Acetate
McMerry	ST401 54-19-140 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel

McMerry	ST401 54-19-140 C4	Tragrand /half rim	Metall /matel
McMerry	ST401 54-19-140 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
McMerry	ST402 51-18-138 C31	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST402 51-18-138 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST402 51-18-138 C77	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST452 51-18-138 C31	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST452 51-18-138 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST452 51-18-138 C77	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST403 48-18-135 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST403 48-18-135 C77	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST403 48-18-135 C82	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST404 54-18-140 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST404 54-18-140 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST404 54-18-140 C82	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST405 54-18-145 C31	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST405 54-18-145 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST405 54-18-145 C7	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST406 50-18-135 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
McMerry	ST406 50-18-135 C4	Tragrand /half rim	Metall /matel
McMerry	ST406 50-18-135 C7	Tragrand /half rim	Metall /matel
McMerry	ST407 53-18-140 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
McMerry	ST407 53-18-140 C4	Tragrand /half rim	Metall /matel
McMerry	ST407 53-18-140 C7	Tragrand /half rim	Metall /matel
McMerry	ST408 52-18-140 C31	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST408 52-18-140 C77	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST408 52-18-140 C84	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST409 50-20-140 C14	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST409 50-20-140 C2	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST409 50-20-140 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST410 51-20-140 C13	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST410 51-20-140 C18	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST410 51-20-140 C23	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST411 54-18-140 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST411 54-18-140 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST412 51-20-140 C18	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST412 51-20-140 C24	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST412 51-20-140 C77	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST413 49-21-145 C24	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST413 49-21-145 C77	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST413 49-21-145 C84	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST414 49-18-140 C1	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST414 49-18-140 C18	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST414 49-18-140 C24	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST414 49-18-140 C29	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST415 51-19-145 C1	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST415 51-19-145 C18	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST415 51-19-145 C24	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	ST415 51-19-145 C29	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	T1012 50-19-140 C4	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1012 50-19-140 C8	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1012 50-19-140 C82	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1013 54-19-140 C4	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1013 54-19-140 C8	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1013 54-19-140 C82	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1014 50-19-145 C29	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1014 50-19-145 C4	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1015 54-19-145 C1	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1015 54-19-145 C8	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1016 52-18-150 C1	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1016 52-18-150 C29	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1016 52-18-150 C4	ranlose /rimless	Metall /matel

McMerry	T1016 52-18-150 C8	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1017 54-18-150 C1	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1017 54-18-150 C29	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1017 54-18-150 C4	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1017 54-18-150 C8	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1018 53-19-145 C1	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1018 53-19-145 C29	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1018 53-19-145 C4	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1018 53-19-145 C8	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1019 54-19-140 C1	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1019 54-19-140 C29	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1019 54-19-140 C4	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1019 54-19-140 C8	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1020 54-19-145 C7	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1020 54-19-145 C82	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1020 54-19-145 C84	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1024 50-19-145 C29	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1024 50-19-145 C4	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1025 54-19-145 C1	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1025 54-19-145 C8	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1070 50-18-135 C28	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1070 50-18-135 C4	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1070 50-18-135 C8	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1072 50-19-140 C1	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1072 50-19-140 C29	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1072 50-19-140 C4	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1072 50-19-140 C8	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1073 53-19-140 C1	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1073 53-19-140 C29	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1073 53-19-140 C4	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1074 52-19-140 C4	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1074 52-19-140 C8	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1074 52-19-140 C82	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1075 54-18-145 C1	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1075 54-18-145 C29	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1075 54-18-145 C4	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1075 54-18-145 C8	ranlose /rimless	Metall /matel
McMerry	T1101 44-25-145 C1	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1101 44-25-145 C29	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1101 44-25-145 C31	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1101 44-25-145 C8	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1102 44-24-140 C29	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1102 44-24-140 C31	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1102 44-24-140 C8	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1103 42-23-140 C1	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1103 42-23-140 C29	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1103 42-23-140 C8	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1104 39-26-140 C1	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1104 39-26-140 C29	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1104 39-26-140 C8	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1105 47-20-140 C31	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1105 47-20-140 C4	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1105 47-20-140 C8	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1106 52-19-140 C16	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1106 52-19-140 C31	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1106 52-19-140 C4	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1107 46-21-140 C31	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1107 46-21-140 C4	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1107 46-21-140 C8	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1108 56-19-145 C31	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1108 56-19-145 C4	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel

McMerry	T1108 56-19-145 C8	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1109 54-18-140 C31	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1109 54-18-140 C4	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1109 54-18-140 C8	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1110 57-18-145 C31	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1110 57-18-145 C4	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1110 57-18-145 C8	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1111 46-21-140 C1	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1111 46-21-140 C29	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1111 46-21-140 C31	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1111 46-21-140 C8	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1112 48-21-145 C1	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1112 48-21-145 C29	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1112 48-21-145 C31	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1112 48-21-145 C8	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1113 54-19-140 C31	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1113 54-19-140 C4	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1113 54-19-140 C8	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1114 50-19-135 C14	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1114 50-19-135 C17	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1114 50-19-135 C37	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1114 50-19-135 C87	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1115 47-20-140 C1	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1115 47-20-140 C31	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1115 47-20-140 C4	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1115 47-20-140 C8	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1116 52-19-140 C31	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1116 52-19-140 C4	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1116 52-19-140 C8	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1117 52-18-140 C17	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1117 52-18-140 C37	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1117 52-18-140 C74	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1118 51-18-138 C13	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1118 51-18-138 C17	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1118 51-18-138 C7	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1203 44-23-140 C1	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1203 44-23-140 C29	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1203 44-23-140 C8	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1205 47-20-140 C1	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1205 47-20-140 C31	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1205 47-20-140 C4	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1205 47-20-140 C8	Tragrand /half rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1214 52-19-140 C17	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1214 52-19-140 C37	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
McMerry	T1214 52-19-140 C74	Vollrand /full rim	Metall (Titan) /matel
MemoryTITAN	TT021 52-19-135 C16	Tragrand /half rim	Metall / metal
MemoryTITAN	TT021 52-19-135 C29	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT021 52-19-135 C3	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT021 52-19-135 C4	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT023 48-18-135 C31	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT023 48-19-130 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT023 48-19-135 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT027 48-19-135 C3	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT027 48-19-135 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT027 48-19-135 C4	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT027 48-19-135 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT032 54-19-140 C1	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT032 54-19-140 C3	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT032 54-19-140 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT033 53-19-135 C16	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT033 53-19-135 C33	Tragrand /half rim	Metall /matel

MemoryTITAN	TT061 52-18-140 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT062 54-19-140 C16	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT062 54-19-140 C31	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT062 54-19-140 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT063 53-18-140 C1	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT063 53-18-140 C31	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT063 53-18-140 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT063 53-18-140 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT064 49-19-135 C1	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT064 49-19-135 C16	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT064 49-19-135 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT064 49-19-135 C4	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT065 52-19-140 C1	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT065 52-19-140 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT065 52-19-140 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT067 56-19-145 C1	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT067 56-19-145 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT067 56-19-145 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT068 50-19-135 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT068 50-19-135 C4	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT068 50-19-135 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT069 48-19-130 C16	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT069 48-19-130 C31	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT069 48-19-130 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT070 42-24-140 C1	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT070 42-24-140 C29	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT070 42-24-140 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT070 42-24-140 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT071 40-25-140 C29	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT071 40-25-140 C31	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT071 40-25-140 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT072 40-25-140 C21	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT072 40-25-140 C28	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT072 40-25-140 C31	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT072 40-25-140 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT08 47-19-135 C1	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT08 47-20-135 C3	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT08 47-20-135 C16	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT181 52-19-135 C27	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT181 52-18-135 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT181 52-19-135 C4	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT181 52-19-135 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT086 52-19-140 C1	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT086 52-19-140 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT086 52-19-140 C4	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT086 52-19-140 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT186 52-19-140 C27	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT186 52-19-140 C30	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT186 52-19-140 C4	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT186 52-19-140 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT087 47-18-130 C27	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT087 47-18-130 C31	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT187 47-18-130 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT187 47-18-130 C74	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT187 47-18-130 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT088 50-18-135 C27	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT088 50-18-135 C31	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT188 50-18-135 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT188 50-18-135 C74	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT188 50-18-135 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT090 52-19-140 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel

MemoryTITAN	TT143 53-18-140 C4	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT143 53-18-140 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT144 56-18-145 C27	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT144 56-18-145 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT144 56-18-145 C4	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT144 56-18-145 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT166 54-19-140 C27	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT166 54-19-140 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT166 54-19-140 C4	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT166 54-19-140 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT366 54-19-140 C27	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT366 54-19-140 C30	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT366 54-19-140 C4	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT366 54-19-140 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT170 42-23-140 C1	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT170 42-23-140 C29	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT170 42-23-140 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT170 42-23-140 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT173 46-21-135 C2	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT173 46-21-135 C29	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT173 46-21-135 C30	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT173 46-21-135 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT174 48-21-135 C1	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT174 48-21-135 C2	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT174 48-21-135 C31	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT174 48-21-135 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT174 48-21-135 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT175 50-21-140 C2	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT175 50-21-140 C3	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT175 50-21-140 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT176 44-20-130 C29	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT176 44-20-130 C3	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT176 44-20-130 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT176 44-20-130 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT176 44-20-130 C82	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT183 52-19-135 C27	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT183 52-19-135 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT183 52-19-135 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT184 54-19-140 C27	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT184 54-19-140 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT184 54-19-140 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT187 47-18-130 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT187 47-18-130 C74	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT187 47-18-130 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT188 50-18-135 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT188 50-18-135 C74	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT188 50-18-135 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT199 50-19-135 C27	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT199 50-19-135 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT199 50-19-135 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT2013 53-19-140 C29	Randlose /rimless	Metall /matel
MemoryTITAN	TT2013 53-19-140 C4	Randlose /rimless	Metall /matel
MemoryTITAN	TT2013 53-19-140 C8	Randlose /rimless	Metall /matel
MemoryTITAN	TT205 52-19-140 C1	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT205 52-19-140 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT205 52-19-140 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT206 56-19-145 C1	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT206 56-19-145 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT206 56-19-145 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT207 53-19-144 C31	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT207 53-19-144 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel

MemoryTITAN	TT207 53-19-144 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT208 55-19-145 C31	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT208 55-19-145 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT243 53-19-149 C16	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT243 53-19-149 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT243 53-19-149 C4	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT244 56-19_145 C16	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT244 56-19_145 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT244 56-19_145 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT208 55-19-145 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT266 54-19-140 C1	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT266 54-19-140 C16	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT266 54-19-140 C4	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT266 54-19-140 C48	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT303 48-19-135 C3	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT303 48-19-135 C4	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT303 48-19-135 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT303 48-19-135 C82	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT304 50-19-135 C31	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT304 50-19-135 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT304 50-19-135 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT305 52-19-140 C31	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT305 52-19-140 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT305 52-19-140 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT330 46-19-130 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT330 46-19-130 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT330 46-19-130 C82	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT333 50-20-135 C1	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT333 50-20-135 C16	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT333 50-20-135 C31	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT333 50-20-135 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT333 50-20-135 C8	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT337 55-18-145 C1	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT337 55-18-145 C16	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT337 55-18-145 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT338 48-19-130 C13	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT338 48-19-130 C24	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT338 48-19-130 C33	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT366 54-19-140 C27	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT366 54-19-140 C30	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT366 54-19-140 C4	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT366 54-19-140 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT4001 54-19-140 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT4001 54-19-140 C6	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT4001 54-19-140 C61	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT4002 54-19-140 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT4002 54-19-140 C6	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT4002 54-19-140 C61	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT4003 52-19-140 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT4003 52-19-140 C6	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT4003 52-19-140 C61	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT4004 52-19-140 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT4004 52-19-140 C6	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT4004 52-19-140 C61	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT4005 47-21-140 C29	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT4005 47-21-140 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT4005 47-21-140 C6	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT4005 47-21-140 C61	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT4006 49-21-145 C29	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT4006 49-21-145 C4	Vollrand /full rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT4006 49-21-145 C6	Vollrand /full rim	Metall /matel

MemoryTITAN	TT903 49-21-145 C4	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT904 51-21-145 C1	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT904 51-21-145 C16	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT904 51-21-145 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT905 50-21-145 C1	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT905 50-21-145 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT905 50-21-145 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT906 43-23-140 C28	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT906 43-23-140 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT906 43-23-140 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT907 48-22-140 C28	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT907 48-22-140 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT907 48-22-140 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT908 51-22-145 C1	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT908 51-22-145 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT908 51-22-145 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT909 50-20-145 C29	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT909 50-20-145 C31	Tragrand /half rim	Metall /matel
MemoryTITAN	TT909 50-20-145 C8	Tragrand /half rim	Metall /matel
McMerry	V8808R 52-18-140 C2	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	V8808R 52-18-140 C4	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	V8808S 54-18-145 C2	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	V8808S 54-18-145 C4	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	V8808T 53-17-140 C2	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	V8808T 53-17-140 C3	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	V8808T 53-17-140 C4	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	V8808M 49-16-135 C2	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	V8808M 49-16-135 C71	Vollrand /full rim	Kunststoff /Plastic
McMerry	V8808U 53-18-135 C1	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	V8808U 53-18-135 C28	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	V8808V 54-18-135 C1	Vollrand /full rim	Metall /matel
McMerry	V8808V 54-18-135 C28	Vollrand /full rim	Metall /matel

Liste Update am 15.09.2024